

**Garant**

**Držač za unutarne tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
32/11 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260341 32/11
GTIN	4045197877918
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Udaljenost vrha od osi	22 mm
Podložna pločica	269005 3
Stezna visina L <sub>2</sub>	31 mm
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Vijak s podloškom	269013 2
Veličina pločice	11 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	44 mm
ISO kod držača	A32S SDQCR/L11
Duljina izboja L <sub>1</sub>	96 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	32 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Podložna pločica tip 3	269005 3
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500