

Garant**Držać za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
40/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260341 40/11
GTIN	4045197877925
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	A40T SDQCR/L11
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{\min}	49 mm
Podložna pločica	269005 3
Duljina izboja L_1	120 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Stezna visina L_2	39 mm
Ukupna duljina L	300 mm
Vijak s podloškom	269013 2
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Veličina pločice	11 mm
Ø drške D_s	40 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Podložna pločica tip 3	269005 3
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500