

Garant

**Držać za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
12/07mm**

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260344 12/07 |
| GTIN | 4045197877932 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|--|-----------------|
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC.. 0702.. |
| Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj |
| Duljina glave L ₁ | 25 mm |
| Stezna visina L ₂ | 11 mm |
| ISO kod držača | A12L SDXCR/L07 |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 7 |
| Udaljenost vrha od osi | 9 mm |
| Veličina pločice | 7 mm |
| Ukupna duljina L | 140 mm |
| Minimalni Ø predbušenja D _{min} | 17 mm |
| Korisna dubina T | 4,3 mm |
| Ø drške D _s | 12 mm |
| Standard | Tvornička norma |
| Primjena | desno |
| Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D |
| Unutarnje hlađenje | da |

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje |
| Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8 | 674248 TX8 |
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7 | 269028 7 |
| Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |