

Garant

**Držač za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
16/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260344 16/07
GTIN	4045197877949
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Ukupna duljina L	180 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Duljina glave L ₁	33 mm
Veličina pločice	7 mm
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	21 mm
ISO kod držača	A16Q SDXCR/L07
Stezna visina L ₂	15 mm
Korisna dubina T	4,3 mm
Ø drške D _s	16 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500