

**Garant****Držač za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
20/11 mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 260344 20/11  |
| GTIN           | 4045197877956 |
| Razred artikla | 21T           |

**Tehnički opis**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Minimalni Ø prebušenja $D_{min}$             | 25 mm           |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice        | DC.. 11T3..     |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 8        |
| ISO kod držača                               | A20R SDXCR/L11  |
| Duljina glave $L_1$                          | 40 mm           |
| Stezna visina $L_2$                          | 18 mm           |
| Veličina pločice                             | 11 mm           |
| Ukupna duljina L                             | 200 mm          |
| Udaljenost vrha od osi                       | 13 mm           |
| Kut rezne oštrice $\kappa$                   | 93 stupanj      |
| Korisna dubina T                             | 10 mm           |
| Ø drške $D_s$                                | 20 mm           |
| Standard                                     | Tvornička norma |
| Primjena                                     | desno           |
| Unutarnja dubina tokarenja do                | 3xD             |
| Unutarnje hlađenje                           | da              |

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Primjena        | Uzdužno tokarenje, unutarnje |
| Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |

---

**Pribor**

|   |             |
|---|-------------|
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15                               | 674248 TX15 |
| Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica<br>maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500  |