

Garant

**Držač za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
25/11 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260344 25/11
GTIN	4045197877963
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	A25R SDXCR/L11
Stezna visina L_2	23 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Udaljenost vrha od osi	17 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	31,5 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Veličina pločice	11 mm
Duljina glave L_1	50 mm
Korisna dubina T	10 mm
Ø drške D_s	25 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500