

**Garant**

**Držać za unutarne tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
16/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260345 16/07
GTIN	4045197877987
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
ISO kod držača	A16Q SDXCR/L07
Duljina glave L <sub>1</sub>	33 mm
Kut rezne oštice κ	93 stupanj
Veličina pločice	7 mm
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	21 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	15 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Korisna dubina T	4,3 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	16 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500