

**Garant****Držak za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
20/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260345 20/11
GTIN	4045197877994
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Udaljenost vrha od osi	13 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	18 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Veličina pločice	11 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	40 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
ISO kod držača	A20R SDXCR/L11
Ukupna duljina L	200 mm
Minimalni Ø prebušenja D <sub>min</sub>	25 mm
Korisna dubina T	10 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	20 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

---

## Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500