

**Garant****Držač za unutarne tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
25/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260345 25/11
GTIN	4045197878007
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Veličina pločice	11 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	93 stupanj
Ukupna duljina L	200 mm
Udaljenost vrha od osi	17 mm
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	31,5 mm
Stezna visina $L_2$	23 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Duljina glave $L_1$	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
ISO kod držača	A25R SDXCR/L11
Korisna dubina T	10 mm
Ø drške $D_s$	25 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500