

Garant

**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
16/11mm**

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 261132 16/11 |
| GTIN | 4045197878014 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|--|------------------------------|
| Duljina glave L_1 | 16,5 mm |
| Udaljenost vrha od osi | 11 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 7 |
| Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VB.. 1103.. |
| Ukupna duljina L | 180 mm |
| Minimalni Ø predbušenja D_{min} | 21 mm |
| Stezna visina L_2 | 15,5 mm |
| Veličina pločice | 11 mm |
| ISO kod držača | A16Q SVUBR/L11 |
| Ø drške D_s | 16 mm |
| Standard | DIN 8024 |
| Primjena | desno |
| Unutarnja dubina tokarenja do | 3xD |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje |

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500