

**Garant**

**Držač za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
32/16mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261132 32/16
GTIN	4045197878045
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1604..
Stezna visina L <sub>2</sub>	31 mm
ISO kod držača	A32S SVUBR/L16
Duljina glave L <sub>1</sub>	33,5 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Podložna pločica	269005 8
Minimalni Ø prebušenja D <sub>min</sub>	40 mm
Vijak s podloškom	269013 2
Veličina pločice	16 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	32 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Podložna pločica tip 8	269005 8
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500