

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
16/11 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261133 16/11
GTIN	4045197878069
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	11 mm
Stezna visina L ₂	15,5 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	21 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Duljina glave L ₁	16,5 mm
ISO kod držača	A16Q SVUBR/L11
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1103..
Ø drške D _s	16 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500