

Garant

**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
20/11 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261133 20/11
GTIN	4045197878076
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	25 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Udaljenost vrha od osi	13 mm
Duljina glave L_1	20,5 mm
Veličina pločice	11 mm
Stezna visina L_2	18 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1103..
ISO kod držača	A20R SVUBR/L11
Ukupna duljina L	200 mm
Ø drške D_s	20 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500