

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
25/16mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261133 25/16
GTIN	4045197878083
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
ISO kod držača	A25R SVUBR/L16
Stezna visina L_2	24 mm
Veličina pločice	16 mm
Udaljenost vrha od osi	17 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1604..
Ukupna duljina L	200 mm
Duljina glave L_1	25,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	32 mm
Ø drške D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8

269028 8

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500