

**Garant**

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
32/16mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261133 32/16
GTIN	4045197878090
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	40 mm
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Podložna pločica	269005 8
ISO kod držača	A32S SVUBR/L16
Kut rezne oštrice $\kappa$	93 stupanj
Stezna visina $L_2$	31 mm
Veličina pločice	16 mm
Vijak s podloškom	269013 2
Ukupna duljina L	250 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1604..
Duljina glave $L_1$	33,5 mm
Ø drške $D_s$	32 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

## Pribor

Podložna pločica tip 8	269005 8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500