

Garant

**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
40/16mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261133 40/16
GTIN	4045197878106
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1604..
Duljina glave L_1	40 mm
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Vijak s podloškom	269013 2
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Podložna pločica	269005 8
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Veličina pločice	16 mm
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	49 mm
Stezna visina L_2	39 mm
Ukupna duljina L	300 mm
ISO kod držača	A40T SVUBR/L16
Ø drške D_s	40 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Podložna pločica tip 8	269005 8
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500