

Garant
Držac za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 20/12mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260705 20/12
GTIN	4045197878151
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 20
Funkcionalna širina L ₄	17 mm
ISO kod držača	SSBCR/L 2020K12
Duljina glave L ₁	20 mm
Ukupna duljina L	125 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SC.. 1204..
Veličina pločice	12 mm
Vijak za podlošku	269013 5
Podložna pločica	269005 9
Veličina drške	20 mm
Serijski	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 20	269028 20
Podložna pločica tip 9	269005 9
Vijak za podložnu pločicu tip 5	269013 5
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500