

Garant
Držac za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 25/12mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260705 25/12
GTIN	4045197878168
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SC.. 1204..
Ukupna duljina L	150 mm
Duljina glave L ₁	20 mm
Vijak za podlošku	269013 5
Veličina pločice	12 mm
Podložna pločica	269005 9
Veličina drške	25 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 20
ISO kod držača	SSBCR/L 2525M12
Funkcionalna širina L ₄	22 mm
Serijski	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Vijak za podložnu pločicu tip 5	269013 5
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 20	269028 20
Podložna pločica tip 9	269005 9
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500