

Držač za tokarenje, neutralno, veličina drške / pločice: 10/07mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260300 10/07
GTIN	4045197878236
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Veličina pločice	7 mm
Duljina izboja L ₁ za neutralne držače	9,5 mm
Veličina drške	10 mm
Ukupna duljina L za neutralne držače	70 mm
ISO kod držača	SDNCN 1010E07
Funkcionalna širina L ₄ za neutralne držače	5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	62,5 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500