

Garant**Držač za tokarenje, neutralno, veličina drške / pločice: 12/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260300 12/07
GTIN	4045197878243
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina izboja L ₁ za neutralne držače	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
ISO kod držača	SDNCN 1212F07
Veličina pločice	7 mm
Veličina drške	12 mm
Funkcionalna širina L ₄ za neutralne držače odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	6 mm
DC.. 0702..	
Ukupna duljina L za neutralne držače	80 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	62,5 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500