

Garant**Držac za tokarenje, neutralno, veličina drške / pločice: 16/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260300 16/11
GTIN	4045197878250
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	11 mm
Podložna pločica	269005 3
Vijak za podlošku	269013 2
Ukupna duljina L za neutralne držače	100 mm
Funkcionalna širina L ₄ za neutralne držače	8 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Duljina izboja L ₁ za neutralne držače	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Veličina drške	16 mm
ISO kod držača	SDNCN 1616H11
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	62,5 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Podložna pločica tip 3	269005 3
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500