

**Garant****Držać za tokarenje, neutralno, veličina drške / pločice: 20/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260300 20/11
GTIN	4045197878267
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Vijak za podlošku	269013 2
Podložna pločica	269005 3
Ukupna duljina L za neutralne držače	125 mm
Veličina pločice	11 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub> za neutralne držače	10 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Duljina izboja L <sub>1</sub> za neutralne držače	20 mm
ISO kod držača	SDNCN 2020K11
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Veličina drške	20 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	62,5 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje

## List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Podložna pločica tip 3	269005 3
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500