

Držač za tokarenje, neutralno, veličina drške / pločice: 25/11 mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260300 25/11
GTIN	4045197878274
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	SDNCN 2525M11
Podložna pločica	269005 3
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Funkcionalna širina L ₄ za neutralne držače	12,5 mm
Veličina drške	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Ukupna duljina L za neutralne držače	150 mm
Veličina pločice	11 mm
Vijak za podlošku	269013 2
Duljina izboja L ₁ za neutralne držače	25 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	62,5 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22

269028 22

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Podložna pločica tip 3

269005 3

Vijak za podložnu pločicu tip 2

269013 2

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500