



Glodača glava za velike posmake MFH mikro, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 12/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221941 12/3
GTIN	4960664778379
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Za izrazito ekonomičnu obradu zahvaljujući visokim posmacima. Prigušivanje vibracija kroz redukciju snage reza.

Tehnički opis

Ø D ₃	8 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	80 mm
Ø drške D ₅ h6	12 mm
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	7,1 mm
Interpolacija Ø D _{min}	20 mm
Kut uranjanja α _{maks}	1,61 stupanj
Ø reza D _c	12 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LPGT 0102..
Vijak za izmjenjivu pločicu	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Duljina izboja L ₁	20 mm
Unutarnje hlađenje	da
Broj oštrica Z	3
maksimalna dubina reza ap maks	0,5 mm

Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	22 mm
Kut rezne oštrice κ	11 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje