



Glodača glava za velike posmake MFH mikro, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 14/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221941 14/3
GTIN	4960664778386
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Za izrazito ekonomičnu obradu zahvaljujući visokim posmacima. Prigušivanje vibracija kroz redukciju snage reza.

Tehnički opis

Kut uranjanja α_{maks}	1,26 stupanj
Vijak za izmjenjivu pločicu	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Interpolacija Ø D_{min}	24 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	9,1 mm
Duljina izboja L_1	20 mm
Ø reza D_c	14 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	80 mm
Broj oštrica Z	3
maksimalna dubina reza ap maks	0,5 mm
Ø drške D_5 h6	12 mm
Ø D_3	10 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LPGT 0102..
Unutarnje hlađenje	da

Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	26 mm
Kut rezne oštrice κ	11 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje