



Glodača glava za velike posmake MFH mikro, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 16/4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221941 16/4
GTIN	4960664778393
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Za izrazito ekonomičnu obradu zahvaljujući visokim posmacima. Prigušivanje vibracija kroz redukciju snage reza.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	90 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	30 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	28 mm
Duljina izboja L_1	25 mm
\varnothing drške D_s h6	16 mm
\varnothing reza D_c	16 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	11,1 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LPGT 0102..
Broj oštrica Z	4
Unutarnje hlađenje	da
maksimalna dubina reza ap maks	0,5 mm
$\varnothing D_3$	12 mm

Kut uranjanja α_{maks}	1,03 stupanj
Kut rezne oštrice κ	11 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje