



Glodača glava za velike posmake MFH mikro, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 12/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221943 12/3
GTIN	4960664806713
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Za izrazito ekonomičnu obradu zahvaljujući visokim posmacima. Prigušivanje vibracija kroz redukciju snage reza.

Tehnički opis

Ø D ₃	8 mm
Ø D ₁ h6	6,5 mm
maksimalna dubina reza ap maks	0,5 mm
Prihvatni navoj M	M6
Ukupna duljina L _{ukupno}	17 mm
Interpolacija Ø D _{maks}	22 mm
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	7,1 mm
Kut uranjanja α _{maks}	1,61 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LPGT 0102..
Vijak za izmjenjivu pločicu	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Ø reza D _c	12 mm
Broj oštrica Z	3

Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	20 mm
Unutarnje hlađenje	da
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje