



## Glodača glava za velike posmake MFH mikro, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 16/4mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221943 16/4
GTIN	4960664806737
Razred artikla	250

### Opis

#### Izvedba:

Za izrazito ekonomičnu obradu zahvaljujući visokim posmacima. Prigušivanje vibracija kroz redukciju snage reza.

### Tehnički opis

Broj oštrica Z	4
Ø D <sub>3</sub>	12 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229722 (6IP; 0,6 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	0,5 mm
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za α <sub>maks</sub>	11,1 mm
Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	28 mm
Kut uranjanja α <sub>maks</sub>	1,03 stupanj
Ø D <sub>1</sub> h6	8,5 mm
Prihvatni navoj M	M8
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LPGT 0102..

Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	30 mm
$\varnothing$ reza $D_c$	16 mm
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje