


LPGT 010210 ER-GM, PR1525, tip: ST1400

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221946 ST1400
GTIN	4960664778959
Razred artikla	25A

Opis
Izvedba:

Izmjenjiva glodača pločica s 2 oštrice.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.

Posmak f_z po zubu: 0,4 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: LPGT 010210 ER-GM

Tip: ST1400

Kutni radijus: 1 mm

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$: 1,2 mm

Tehnički opis

Tip	ST1400
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	1,2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	LPGT 010210 ER-GM
Kutni radijus	1 mm
Vrsta	PR1525

Rezni materijal	HM
Posmak f_z po zubu	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		