


**Cilindrični dinamometar Macro Line Newton, maks. područje vaganja: 100N****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	479422 100
GTIN	7612348800988
Razred artikla	47F

Opis**Izvedba:**

Precizne vage s točnošću $\pm 0,3$ % tereta. Područje nuliranja do 20 % kapaciteta. Proizvoljni mjerni položaj (osim br. 479410 – samo okomito). Namještanje nule i 20 % zaštita od preopterećenja preko vijka za namještanje. Gornji i donji ovjes okretan za 360°.

S povlačnim pokazivačem i ručicom za pridržavanje.

Dio isporuke:

Uključuje plastičnu futrolu i upute za korištenje.

Dodatni pribor:

Garnitura za pretvaranje u dinamometar br. 479421.

Tehnički opis

Prihvata tereta	Kuka
Duljina skale	140 mm
Podjela	1 N
maksimalno područje vaganja	100 N

Kalibriranje	K1
Vrsta proizvoda	Opružna vaga

Usluge

KalibriranjeOpružna vaga tip F	027730 F
--------------------------------	----------

Pribor

Set za adaptaciju tip MACRO	479421 MACRO
Pokazivač tip MACRO	479429 MACRO