

Mitutoyo**Digitalni dubinomjer IP 67 s izlazom podataka, mjereno područje: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418713 150
GTIN	4946368727141
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Mjerni se rezultat prikazuje na dobro čitljivom zaslonu. Mjerne površine su lepane.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Dodatni graničnici art. 418744.

Podatkovni kabel art. 497085.

Tehnički opis

Presjek mjerne vodilice	16x3,5 mm
Mjerno područje	0 mm
Duljina mosta	100 mm
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	Digimatic sučelje
Kalibriranje	A1
Očitavanje	0,01 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357

Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,02 mm
Standard	ISO 13385
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Dubinomjer

Usluge

DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200

Pribor

Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497085 USB2
Pojedinačni dodatni produžeci duljina mosta 320 mm	418744 320
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Pojedinačni dodatni produžeci duljina mosta 260 mm	418744 260
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497085 D2
Pojedinačni dodatni produžeci duljina mosta 180 mm	418744 180
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497085 D1
Odašiljač tip S11E	498966 S11E