

Mitutoyo

Digitalni mikrometar, mjerno područje: 25-50mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	421571 25-50
GTIN	4946368716695
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Granice pogreške manje nego prema **DIN 863**. Ekstra veliki LCD zaslon (7,5 mm). „Function Lock“ sprječava neželjeno namještanje nulte točke. **Kombinirana račna** (ograničenje momenta u bubnju i u brzom pogonu) za upravljanje jednom rukom i primjenu u držaču.

Prednost:

Smanjenje vremena mjerenja za do 40 % korakom vretena za 2 mm.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 81560 vel. 357. Od vel. 25–50 1 etalon.

Tehnički opis

Očitavanje	0,001 mm
Kosina osovine	2 mm
Vreteno Ø	6,35 mm
Kalibriranje	B2
Mjerno područje	25 - 50 mm
Granica odstupanja	2 µm
Broj sadržanih baterija	1

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Tvornička norma
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

Kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100
DAkS kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Etalon ukupna duljina 25 mm	421100 25