

Mitutoyo**Digitalni mikrometar, mjesto mjerenja: 75-100mm**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 421571 75-100 |
| GTIN | 4946368716718 |
| Razred artikla | 44A |

Opis

Izvedba:

Granice pogreške manje nego prema **DIN 863**. Ekstra veliki LCD zaslon (7,5 mm). „Function Lock“ sprječava neželjeno namještanje nulte točke. **Kombinirana račna** (ograničenje momenta u bubnju i u brzom pogonu) za upravljanje jednom rukom i primjenu u držaču.

Prednost:

Smanjenje vremena mjerenja za do 40 % korakom vretena za 2 mm.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 81560 vel. 357. Od vel. 25–50 1 etalon.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------|-------------|
| Granica odstupanja | 2 µm |
| Kosina osovine | 2 mm |
| Vreteno Ø | 6,35 mm |
| Mjesto mjerenja | 75 - 100 mm |
| Očitavanje | 0,001 mm |
| Kalibriranje | B2 |
| Broj sadržanih baterija | 1 |

| | |
|--|-----------------|
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 |
| IP-klasa zaštite | IP 65 |
| Opskrba energijom | na bateriju |
| Standard | Tvornička norma |
| Mjerna tehnika | digitalno |
| Pakiranje | stabilna kutija |
| Vrsta proizvoda | Mikrometar |

Usluge

| | |
|---|------------|
| DAkKS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm | 022050 100 |
| KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm | 022040 100 |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357 | 081560 357 |
| Etalon ukupna duljina 75 mm | 421100 75 |