

## Mitutoyo

**Ticalo sa vodoravnim mjernim satom s duljinom ticala 17,4 mm, mjerno područje po smjeru / Ø kućišta: 0,4/39mm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	436271 0,4/39
GTIN	4946368675800
Razred artikla	44A

### Opis

#### Izvedba:

Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom od dragog kamena u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta je mat kromiranjem kućišta.

#### 1/100 očitavanje.

#### Vodoravni mjerni sat s ticalom.

**Mitutoyo**– mjerni mehanizam na safirnom ležaju s mjernim ticalom od tvrdog metala. Ticalo neosjetljivo na magnetska polja.

#### Upotreba:

Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

#### Dio isporuke:

Uključuje stezni klin Ø 8 mm.

#### Dodatni pribor:

Četverokutni držač br. 436510, centrirni držač br. 436512, zglobni mjerni stalak br. 359680.

#### Zamjenski dio:

Rezervni taster s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina dostupan na upit.

## Tehnički opis

Duljina mjernog kraka	17,4 mm
Mjerna kugla $\varnothing$	2 mm
Snaga mjerenja	0,3 N
Zakretno područje	2×120 stupanj
$\varnothing$ kućišta	39 mm
Ukupan raspon odstupanja $f_{ges}$	13 $\mu$ m
Raspon odstupanja $f_e$	8 $\mu$ m
Očitavanje	0,01 mm
Mjerno područje po smjeru	0,4 mm
$\varnothing$ stezne drške h6	8 mm
Odstupanje mjerenja kod promjene smjera $f_u$	3 $\mu$ m
Standard	Tvornička norma
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C5
Vrsta proizvoda	Mjerni sat s osjetnom polugicom

## Usluge

DAkKS kalibriranje Mjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023340 ANALOG
Kalibriranje Mjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023330 ANALOG

## Pribor

Centrirni držač Tip	436512
Zglobni mjerni stativ aktivni radijus 120 mm	359680 120
Četverokutni držač za mala mjerna ticala	436510