

Mitutoyo

**Mjerni sat s osjetnom polugicom, mjerno područje po smjeru / Ø kućišta:
0,2/39mm**



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	436276 0,2/39
GTIN	4946368676258
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom od dragog kamena u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta je mat kromiranjem kućišta. Sa **satom ukošenim za 20°**.

Mitutoyo – mjerni mehanizam na safirnom ležaju s mjernim ticalom od tvrdog metala. Ticalo neosjetljivo na magnetska polja.

Upotreba:

Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

Dio isporuke:

Uključuje stezni klin Ø 8 mm.

Dodatni pribor:

Četverokutni držac br. 436510, centrirni držac br. 436512, zglobni mjerni stalak br. 359680.

Zamjenski dio:

Rezervni taster s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina dostupan na upit.

Tehnički opis

Snaga mjerenja	0,3 N
Duljina mjernog kraka	15,2 mm
Ø stezne drške h ₆	8 mm
Odstupanje mjerenja kod promjene smjera f _u	3 µm
Ø kućišta	39 mm
Raspon odstupanja f _e	5 µm
Ukupan raspon odstupanja f _{ges}	20 µm
Mjerno područje po smjeru	0,2 mm
Mjerna kugla Ø	2 mm
Očitavanje	0,002 mm
Zakretno područje	2×110 stupanj
Standard	Tvornička norma
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C5
Vrsta proizvoda	Mjerni sat s osjetnom polugicom

Usluge

KalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023330 ANALOG
---	---------------

Pribor

Četverokutni držač za mala mjerna ticala	436510
Centrirni držač Tip	436512
Zglobni mjerni stativ aktivni radijus 120 mm	359680 120