

Mitutoyo

Ticalo sa mjernim satom s ticalom duljine 15,2 mm, mjereno područje po smjeru / Ø kućišta: 0,3/39mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	436281 0,3/39
GTIN	4946368676296
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom od dragog kamena u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta je mat kromiranjem kućišta.

Očitanje 2/1000.

Mitutoyo – mjerni mehanizam na safirnom ležaju s mjernim ticalom od tvrdog metala. Ticalo neosjetljivo na magnetska polja.

Upotreba:

Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

Dio isporuke:

Uključuje stezni klin Ø 8 mm.

Dodatni pribor:

Četverokutni držac br. 436510, centrirni držac br. 436512, zglobni mjerni stalak br. 359680.

Zamjenski dio:

Rezervni taster s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina dostupan na upit.

Tehnički opis

Mjerno područje po smjeru	0,3 mm
Mjerna kugla \varnothing	2 mm
\varnothing stezne drške h6	8 mm
Raspon odstupanja f_e	6 μ m
Duljina mjernog kraka	15,2 mm
Snaga mjerenja	0,4 N
Ukupan raspon odstupanja f_{ges}	11 μ m
Zakretno područje	2×110 stupanj
\varnothing kućišta	39 mm
Očitavanje	0,002 mm
Odstupanje mjerenja kod promjene smjera f_u	3 μ m
Standard	Tvornička norma
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C5
Vrsta proizvoda	Mjerni sat s osjetnom polugicom

Usluge

Kalibriranje Mjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS kalibriranje Mjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023340 ANALOG

Pribor

Centrirni držač Tip	436512
Četverokutni držač za mala mjerna ticala	436510
Zglobni mjerni stativ aktivni radijus 120 mm	359680 120