



Momentni ključ Standard MANOSKOP® 721 s račnom, maks. stezni moment: 300Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657225 300
GTIN	4018754268948
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Stabilan, kompaktni momentni ključ s jednim krakom, unaprijed se namješta putem skale(Nm i lbfft) i automatski preskoči. Točnost se zadržava i nakon nekoliko tisuća postupaka stezanja, budući da je za sve potrošne dijelove korišten kvalitetan materijal, a dijelovi se tijekom rada vrlo kratko opterećuju. Nakon postignutog momenta vraća se odmah u položaj mirovanja. Kućište i ručka čvrstog pravokutnog profila.

Mjerne jedinice: Nm, lbfft. Račna s prolaznim **četverokutnim prolaznim nastavkom za desno i lijevo stezanje.**

Funkcija:

Podešavanje: brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje.

Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

Brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje. Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

Upotreba:

Zahvaljujući brzom podešavanju idealan za popravke i manje serijske radove.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	300 Nm
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	10 Nm
Područje okretnog momenta	60 - 300 Nm
Smjer momenta	Desni i lijevi hod
Visina glave h	27,5 mm
Područje okretnog momenta	50 - 220 lbfft
Točnost mjerenja momenta	±4 %
Težina	1645 g
Širina glave b	44 mm
Prikaz	analogno
Izlazni Četverokut	1/2 col
Odziv	aktivirajući
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Standard	DIN EN ISO 6789
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Ukupna duljina L	553 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	486 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko

Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Seriya	MANOSKOP® 721 Quick
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne
Spora kazaljka	ne
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

DAkS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400

Pribor

Prozor sa skalom za momentni ključ tip 2	657212 2
Zeleni klizač za momentni ključ tip 2	657213 2
Prozor sa skalom za momentni ključ tip 4	657212 4