

BMI®**Tračni metar, duljina trake: 5m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	462120 5
GTIN	4007368113409
Razred artikla	46M

Opis**Izvedba:**

Izrazito lagan i praktičan metar u traci za profesionalnu primjenu. Kućište od poliamida pojačanog staklenim nitima. **S graničnikom i automatskim usporenim namotavanjem.** Klizni ležajevi od posebnog materijala TRIBOCOMP® s teflonom pružaju **lagano klizanje** i izrazito lagano kretanje. Inovativni odbojnik od posebne gume apsorbira energiju povratnog udarca i štiti ručni zglob. Poseban prozirni lak učinkovito štiti traku od trošenja. Dodatna **antirefleksijska zaštita** osigurava bolju vidljivost kod svih vrsta osvjetljenja.

Tehnički opis

Duljina kućišta	75 mm
Širina trake	16 mm
Širina kućišta	26 mm
Visina kućišta	70 mm
Standard	EG II
Kalibriranje	G1

Vrsta proizvoda

Metar u traci

Usluge

KalibriranjeTračni metar maks. duljina 5 m

026240 5