

BMI®**Tračni metar, duljina trake: 8m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	462120 8
GTIN	4007368113416
Razred artikla	46M

Opis**Izvedba:**

Izrazito lagan i praktičan metar u traci za profesionalnu primjenu. Kućište od poliamida pojačanog staklenim nitima. **S graničnikom i automatskim usporenim namotavanjem.** Klizni ležajevi od posebnog materijala TRIBOCOMP® s teflonom pružaju **lagano klizanje** i izrazito lagano kretanje. Inovativni odbojnik od posebne gume apsorbira energiju povratnog udarca i štiti ručni zglob. Poseban prozirni lak učinkovito štiti traku od trošenja. Dodatna **antirefleksijska zaštita** osigurava bolju vidljivost kod svih vrsta osvjetljenja.

Tehnički opis

Visina kućišta	77 mm
Širina trake	19 mm
Duljina kućišta	78 mm
Duljina trake	8 m
Širina kućišta	32 mm
Standard	EG II

Kalibriranje	G1
Vrsta proizvoda	Metar u traci
Usluge	
KalibriranjeTračni metar maks. duljina 10 m	026240 10