

**BMI®****Tračni metar, nehrđajući, duljina trake: 2m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	462130 2
GTIN	4007368113423
Razred artikla	46M

**Opis****Izvedba:****V2A izvedba** s nehrđajućom svijetlom mjernom trakom.

Izrazito lagan i praktičan metar u traci za profesionalnu primjenu. Kućište od poliamida pojačanog staklenim nitima. **S graničnikom i automatskim usporenim namotavanjem.** Klizni ležajevi od posebnog materijala TRIBOCOMP® s teflonom pružaju **lagano klizanje** i izrazito lagano kretanje. Inovativni odbojnik od posebne gume apsorbira energiju povratnog udarca i štiti ručni zglob. Poseban prozirni lak učinkovito štiti traku od trošenja. Dodatna **antirefleksijska zaštita** osigurava bolju vidljivost kod svih vrsta osvjetljenja.

**Tehnički opis**

Duljina kućišta	58 mm
Širina kućišta	26 mm
Širina trake	13 mm
Visina kućišta	57 mm
Standard	EG II

Kalibriranje	G1
Vrsta proizvoda	Metar u traci
<b>Usluge</b>	
KalibriranjeTračni metar maks. duljina 2 m	026240 2