

BMI**Tračni metar, nehrđajući, duljina trake: 5m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	462130 5
GTIN	4007368113447
Razred artikla	46M

Opis**Izvedba:****V2A izvedba** s nehrđajućom svijetlom mjernom trakom.

Izrazito lagan i praktičan metar u traci za profesionalnu primjenu. Kućište od poliamida pojačanog staklenim nitima. **S graničnikom i automatskim usporenim namotavanjem.** Klizni ležajevi od posebnog materijala TRIBOCOMP® s teflonom pružaju **lagano klizanje** i izrazito lagano kretanje. Inovativni odbojnik od posebne gume apsorbira energiju povratnog udarca i štiti ručni zglobov. Poseban prozirni lak učinkovito štiti traku od trošenja. Dodatna **antirefleksijska zaštita** osigurava bolju vidljivost kod svih vrsta osvjjetljenja.

Tehnički opis

Duljina kućišta	75 mm
Širina kućišta	26 mm
Visina kućišta	70 mm
Širina trake	16 mm
Standard	EG II

Kalibriranje	G1
Vrsta proizvoda	Metar u traci
Usluge	
KalibriranjeTračni metar maks. duljina 5 m	026240 5