

BMI**Tračni metar, nehrđajući, duljina trake: 8m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	462130 8
GTIN	4007368113454
Razred artikla	46M

Opis**Izvedba:**

V2A izvedba s nehrđajućom svijetlom mjernom trakom.

Izrazito lagan i praktičan metar u traci za profesionalnu primjenu. Kućište od poliamida pojačanog staklenim nitima. **S graničnikom i automatskim usporenim namotavanjem.** Klizni ležajevi od posebnog materijala TRIBOCOMP® s teflonom pružaju **lagano klizanje** i izrazito lagano kretanje. Inovativni odbojnik od posebne gume apsorbira energiju povratnog udarca i štiti ručni zglobov. Poseban prozirni lak učinkovito štiti traku od trošenja. Dodatna **antirefleksijska zaštita** osigurava bolju vidljivost kod svih vrsta osvjetljenja.

Tehnički opis

Širina trake	19 mm
Širina kućišta	32 mm
Visina kućišta	77 mm
Duljina trake	8 m
Duljina kućišta	78 mm

Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta proizvoda	Metar u traci

Usluge

KalibriranjeTračni metar maks. duljina 10 m	026240 10
---	-----------