

**Tračni metar očitavanje u mm/colima, duljina trake: 192col****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	462225 192
GTIN	4007368099208
Razred artikla	46M

**Opis****Izvedba:**

Džepni metar u vrpci s **očitanjem u mm/colima**. Podjela col/mm (gornji i donji rub). Robusna traka i kvačica za remen. Kućište od ABS plastike otporne na udarce i mekanom komponentom za držanje za praktično rukovanje. **S automatskim blokiranjem trake i mekanim uvlačenjem trake**. Mat bijela čelična traka s otiskom inča u crnoj boji, a stopa u crvenoj boji.

**Tehnički opis**

Visina kućišta	36 mm
Duljina trake	192 col
Širina kućišta	70 mm
Duljina trake	5 m
Duljina kućišta	70 mm
Širina trake	19 mm
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Očitavanje	mm / inči
Vrsta proizvoda	Metar u traci

**Usluge**

KalibriranjeTračni metar maks. duljina 5 m

026240 5