

**Tračni metar očitavanje u mm/colima, duljina trake: 312col****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	462225 312
GTIN	4007368113348
Razred artikla	46M

Opis**Izvedba:**

Džepni metar u vrpci s **očitanjem u mm/colima**. Podjela col/mm (gornji i donji rub). Robusna traka i kvačica za remen. Kućište od ABS plastike otporne na udarce i mekanom komponentom za držanje za praktično rukovanje. **S automatskim blokiranjem trake i mekanim uvlačenjem trake**. Mat bijela čelična traka s otiskom inča u crnoj boji, a stopa u crvenoj boji.

Tehnički opis

Visina kućišta	45 mm
Širina kućišta	80 mm
Širina trake	25 mm
Duljina trake	8 m
Duljina trake	312 col
Duljina kućišta	80 mm
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Očitavanje	mm / inči
Vrsta proizvoda	Metar u traci

Usluge

KalibriranjeTračni metar maks. duljina 10/2 m

026240 10/2