

**Tračni metar očitavanje u mm/colima, duljina trake: 396col****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	462225 396
GTIN	4007368113355
Razred artikla	46M

Opis**Izvedba:**

Džepni metar u vrpci s **očitanjem u mm/colima**. Podjela col/mm (gornji i donji rub). Robusna traka i kvačica za remen. Kućište od ABS plastike otporne na udarce i mekanom komponentom za držanje za praktično rukovanje. **S automatskim blokiranjem trake i mekanim uvlačenjem trake**. Mat bijela čelična traka s otiskom inča u crnoj boji, a stopa u crvenoj boji.

Tehnički opis

Duljina trake	10 m
Duljina kućišta	88 mm
Visina kućišta	45 mm
Širina trake	30 mm
Duljina trake	396 col
Širina kućišta	88 mm
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Očitavanje	mm / inči
Vrsta proizvoda	Metar u traci

Usluge

KalibriranjeTračni metar maks. duljina 10/2 m

026240 10/2