



Precizna glava svrdla MicroKom® BluFlex® 2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	238392
GTIN	4047109280205
Razred artikla	27G

Opis

Izvedba:

- **Područje linearnosti: -0,2 do +4,4 mm (-0,0079 do 0,1732 cola) u Ø.**
- **µ-precizna rezolucija zaslona: 0,001 mm u Ø.**
- **S pomoću ključa s unutarnjim šesterokutom glava za fino istokarivanje može se radijalno podesiti i stegnuti.**
- **Moderan zaslon OLED jakog kontrasta neposredno na glavi za fino istokarivanje.**
- **Prikaz zaslona moguće je okrenuti za 180°.**
- **Jednostavno upravljanje neposredno na zaslonu osjetljivom na dodir.**
- **Dodatno Bluetooth® Low Energy sučelje za jednostavan prikaz na uobičajenom pametnom telefonu od operativnog sustava Android™ tj. IOS 7.**
- **Veći broj okretaja s pomoću integrirane djelomične kompenzacije necentriranosti.**
- **Izrazito osjetljiv sustav podešavanja omogućuje precizne postavke.**
- **Mjerni sustav s apsolutnim putem – pri svakom postupku uključivanja prikazuje se apsolutan i relativan položaj kliznika.**
- **Univerzalno sučelje ABS®.**
- **Jednostavno promjenjiva baterija.**
- **1:1 poveziv s mogućnostima varijacija prijašnjeg sustava.**

Unutarje hlađenje: da

Ø područja obrade: 6 - 125 mm

Tehnički opis

Ø područja obrade	6 - 125 mm
Drška	ABS
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

Pribor

Most za MicroKom® hi.flex i MicroKom BluFlex® 2 Ø područja obrade 120-155 mm	238395 120-155
--	----------------