



Kompaktna kliješta za armaturu CoBolt® s otvorima za oštrice., cijela duljina: 250mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	731752 250
GTIN	4003773079644
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Zahvaljujući specijalnom prijenosnom mehanizmu, veliki učinak rezanja s malom silom rezanja. Indukcijski kaljene rezne oštrice (približno 64 HRC). Fosfatirane čeljusti, ručke prevučene plastikom, oštrice s otvorima.

Upotreba:

Za žicu do 2000 N/mm² vlačne čvrstoće.

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i kaljen u ulju.

Tehnički opis

za čeličnu žicu srednje tvrdoće do Ø	6 mm
ukupna duljina	250 mm
za čeličnu žicu do Ø	4,2 mm
Oštrica	kaljeno
Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Krom-vanadij elektročelik
Površina	atramentirano u crnoj boji
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta

