

KERN**Viseća vaga tip HCB, maks. područje vaganja: 100Pkg**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	479435 100P
GTIN	4045761069022
Razred artikla	47D

Opis

Izvedba:

- Jednostavno upravljanje pomoću 3 tipke.
- Pritisnuti tipku TARA, staviti praznu posudu i staviti prikaz na nulu.
- Tipka Hold, prikaz se može smrznuti na 5 sekundi.
- Vaga može prikazivati sljedeće jedinice: kg, N i lb.

Dio isporuke:

Uključuje karabiner od nehrđajućeg čelika, S-kuku od nehrđajućeg čelika (kod vel. 500 / 1000 nije dio standardne opreme) i 3 baterije br.081561 vel.LR6.

Tehnički opis

Očitavanje	50 g
Neto težina	0,6 kg
Visina kućišta	150 mm
maksimalno područje vaganja	0 - 100 kg
Širina kućišta	80 mm

Dubina kućišta	45 mm
Kalibriranje	K2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
Broj sadržanih baterija	3
Opskrba energijom	na bateriju
Oznaka proizvođača	HCB
Vrsta proizvoda	Viseća vaga / vaga za dizalice

Usluge

Kalibriranje Vaga maks. područje vaganja 100 kg	027700 100
---	------------

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
---	------------