

## HEDI

### Kolut za namatanje, plastika, tip: 20N2



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081136 20N2
GTIN	4003644019984
Razred artikla	08B

#### Opis

##### Izvedba:

Hedi® označava kvalitetu motalica za kabele „Made in Germany“ i dugi vijek trajanja. Tijelo motalice posebno je dizajnirano za optimalno vođenje kabela. Integrirana sklopka za zaustavljanje rotacije sprječava slučajno okretanje. Sve motalice kabela opremljene su prekidačima za termalno isključivanje.

Robusna motalica za kabele od plastike otporne na udarac sa **zaštitom od pregrijavanja**.

- **400 V ulazni utikač CEE 16 A.**
- **400 V izlazna utičnica CEE 16 A sa samozatvarajućim poklopcem.**
- **Dvije 250 V standardne šuko utičnice sa samozatvarajućim poklopcima.**
- **Poprečni presjek voda 2,5 mm.**

##### Odobreno za stalnu primjenu na otvorenom i u vlažnim prostorima.

Zadovoljava zahtjeve DGUV I 203-006 (prethodno BGI 608) te DGUV I 203-005 (prethodno BGI 600).

##### Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing > 1$  mm, ali alate i žice treba držati podalje.

IP-klasa zaštite: IP 44

otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode: Kategorija 2 (K2) prema BGI

Nazivna snaga, odolano: 5500 (16 A) W

Razred kabela: H07RN-F

Struktura kabla: 5G2,5  
Materijal kabla: Neopren  
Duljina kabela: 20 m

## Tehnički opis

otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode	Kategorija 2 (K2) prema BGI
Broj utičnica 230 V	2
IP-klasa zaštite	IP 44
Struktura kabla	5G2,5
Duljina kabela	20 m
Materijal kabla	Neopren
Razred kabla	H07RN-F
Tip	20N2
Broj utičnica 400 V/16 A	1
Nazivna snaga, odrolano	5500 (16 A) W
Materijal za kućišta	Plastika
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Motalica za kabele