

HEDI

Kolut za namatanje plastika za F, B, PL i CZ, tip: 20N2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081138 20N2
GTIN	4003644019991
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Hedi® označava kvalitetu motalica za kabele „Made in Germany“ i dugi vijek trajanja. Tijelo motalice posebno je dizajnirano za optimalno vođenje kabela. Integrirana sklopka za zaustavljanje rotacije sprječava slučajno okretanje. Sve motalice kabela opremljene su prekidačima za termalno isključivanje.

Robusna motalica za kabele od plastike otporne na udarac sa **zaštitom od pregrijavanja**.

- **400 V ulazni utikač CEE 16 A.**
- **400 V izlazna utičnica CEE 16 A sa samozatvarajućim poklopcem.**
- **Dvije 250 V standardne šuko utičnice sa samozatvarajućim poklopcima.**
- **Poprečni presjek voda 2,5 mm.**

Odobreno za stalnu primjenu na otvorenom i u vlažnim prostorima.

S 250 V utičnicama za **države F, B, PL i CZ.**

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing > 1$ mm, ali alate i žice treba držati podalje.

IP-klasa zaštite: IP 44

otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode: Kategorija 2 (K2) prema BGI

Nazivna snaga, odrolano: 5500 (16 A) W

Razred kabela: H07RN-F

Struktura kabela: 5G2,5

Materijal kabla: Neopren
Duljina kabla: 20 m

Tehnički opis

Razred kabla	H07RN-F
Struktura kabla	5G2,5
IP-klasa zaštite	IP 44
otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode	Kategorija 2 (K2) prema BGI
Materijal kabla	Neopren
Broj utičnica 400 V/16 A	1
Nazivna snaga, odrolano	5500 (16 A) W
Broj utičnica 230 V	2
Duljina kabla	20 m
Tip	20N2
Materijal za kućišta	Plastika
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Motalica za kabele